品番：EA725XF-4

品名：600mm ハイトゲージ

販売価格	83,000円（税抜）／ 91,300円（税込）		
カタログ価格	83,000円（税抜）／91,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/20 20:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0745ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	VHK-60
測定範囲	0～600㎜	最小目盛	0.02㎜
精度	±0.08㎜	本体幅	260㎜
本体高さ	871㎜	奥行	120㎜
材質	本尺・バーニヤ：ステンレス、 ベース：鋳鉄 スクライバー：先端超硬チップ付	重量	6.9kg
付属品	ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ	用途	金型・治工具の測定やケガキ作業に最適
注意	ダイヤルインジケータ使用の場合は、付属のホルダをご利用下さい。		

本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。

本尺移動による0点調整機能で長期使用が可能です。

目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付（3倍拡大レンズ）

測定面は鋼貼り仕様で耐摩耗性

ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.