品番：EA725XG-1

品名：300mm ハイトゲージ(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ)

販売価格	70,000円（税抜）／ 77,000円（税込）		
カタログ価格	70,000円（税抜）／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/03 20:11現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0745ページ		





仕様

メーカー	新潟精機	型番	VH-30D
測定範囲	0～300㎜	最小目盛	0.01㎜
精度	±0.04㎜	スライダー微動送り上下量	8㎜
機能	任意の位置で0設定、ホールド、公差設定	電源	SR44(テスト用付属)
本体幅	185㎜	本体高さ	455㎜
奥行	65㎜	重量	2.6kg
材質	バーニア：ステンレス、ベース：鋳鉄、スクライバー：超硬チップ付	付属品	ホルダーアーム、スクライバークランプ、スクライバー、φ6コレット、SR44
タイプ	デジタル	用途	金型、治工具の測定やケガキ作業に
注意	●ダイヤルインジケータを使用する場合は、誤差の影響を少なくするため、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定を行ってください。 ●最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。		
測定面は鋼貼り仕様で、耐磨耗性			
ホルダーアームと、スクライバークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。			

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.