品番：EA729GE-50

品名：75mm/0-5.0MPa 圧力計(ｸﾞﾘｾﾘﾝ入)

販売価格	11,200円（税抜）／ 12,320円（税込）		
カタログ価格	11,200円（税抜）／12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/17 00:09現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

圧力(MPa)	0～5.0	ゲージ径	75mm
取付ねじ	G3/8”	ケース材質	SUS304
接液部材質	真鍮	透明板材質	ポリカーボネート
全長	115mm	精度	±1.6%F.S
使用流体	水、空気、油など		
グリセリン入			
屋外使用可			
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。			
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。			
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。			
※金属を汚染する腐食性ガス（塩素）などや酸性溶媒などには使用しないでください。			

代替品

	品番　EA729GF-50 **コメント**　ゲージ径：100mm

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.