品番：EA733AH-1

品名：65×22×64mm/75g 一酸化炭素濃度計

販売価格	61,000円（税抜）／ 67,100円（税込）		
カタログ価格	61,000円（税抜）／67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/16 04:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0781ページ		

カタログ訂正　24/12/25 サイズ：(誤)65(W)×14(D)×50(H)mm→(正)65(W)×22(D)×64(H)mm (No.55/56 1253)

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XC-2200
対象ガス	一酸化炭素	サイズ	65(W)×22(D)×64(H)mm
重量	約75g(電池含)	検知範囲	0～300ppm(サービスレンジ：301～2000ppm)
分解能	1ppm	指示精度	±30ppm
警報設定値	50ppm(1段目)、150ppm(2段目)	警報方式	ブザー・4点赤色LED点滅・LCD表示・振動
使用時間	約5000時間(無警報時20℃の状態にて)	電源	単4電池×1本(付属)
防爆構造	Ex ib IIB T3（本質安全防爆構造）	ガス採気方式	拡散式
検知原理	定電位電解式	応答時間	30秒以内
表示方式	液晶デジタル（手動バックライト）	機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、ガス警報以外の警報機能（積算濃度、センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良）、ガス校正機能
使用温湿度範囲	−10℃～40℃、30～90%RH以下（結	付属品	安全ピンアダプタ1個（取付ねじ付）

	露なきこと）		

燃焼機器周辺、トンネル内の作業に
危険濃度に達したり、警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をして下さい。
作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。
超薄型・軽量タイプ
4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。
COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.