品番：EA733AH-10

品名：酸素･一酸化炭素濃度計

販売価格	101,800円（税抜）／ 111,980円（税込）			
カタログ価格	101,800円（税抜）／111,980円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/04 21:28現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0781ページ			

仕様

メーカー	新コスモス電機	型番	XOC-2200
対象ガス	酸素/一酸化炭素	サイズ	65(W)×22(D)×64(H)mm (突起物を除く)
重量	約75g(電池含)	検知範囲	酸素:0～25.0vol%、 一酸化炭素:0～300ppm
分解能	酸素:0.1vol%、 一酸化炭素:1ppm	指示精度	酸素:±0.5vol%、 一酸化炭素:±30ppm
警報設定値	酸素:1段目19.5vol%、2段目18.0vol%、 一酸化炭素:1段目50ppm、2段目150ppm	電源	単4電池×1本(付属)
表示方法	液晶デジタル表示 (手動バックライト、2ガス同時表示)	警報方式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動
使用時間	約5000時間(無警報時20℃の状態にて)	防爆構造	Ex ib IIB T3（本質安全防爆構造）
ガス採気方式	拡散式	検知原理	酸素:隔膜ガルバニ電池式 一酸化炭素:定電位電解式
応答時間	酸素:20秒以内 一酸化炭素:30秒以内	機能	電池残量表示、ピークホールド機能、ピーク値メモリ機能、積算濃度表示機能、 ガス警報以外の警報機能（積算濃度、

			センサ異常、電池残量、ゼロ調整不良）、 ガス濃度表示切替、ガス校正機能
使用温湿度範囲	−10℃〜40℃、30〜90%RH以下（結露なきこと）	付属品	安全ピンアダプタ1個（取付ねじ付）

危険濃度に達したり警報が鳴りましたら、直ちにガス爆発、ガス中毒、酸素欠乏等の事故を防ぐために必要なすべての処理をしてください。

作業者をまもるポケットサイズで、酸素と一酸化炭素を同時検知・同時表示。

超薄型・軽量タイプ

4方向のランプ、ブザー、バイブレーションで警報をお知らせします。

COの積算濃度表示機能、ピーク値メモリ機能、ピークホールド機能搭載

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.