# 品番：EA742GA-4

# 品名：デジタル温度・湿度計

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 4,220円（税抜）／ 4,642円（税込） | | |
| カタログ価格 | 4,220円（税抜）／4,642円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：11　（2025/07/05 00:37現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0824ページ | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | エンペックス気象計（EMPEX） | 型番 | TD-8172 |
| 測定範囲 | 室内温度：0～50℃<br>室外温度：−10～60℃<br>湿度：20～80%RH | 分解能 | 温度：0.1℃<br>湿度：1%RH |
| 精度 | 室内外温度：±1℃(0～40℃)、±2℃(その他の範囲)<br>湿度：±5%RH(40～80%RH)、±7%RH(その他の範囲) | 機能 | 室内最高最低温度表示、室内最高最低湿度表示、DRY・COMFORT・WETイラスト表示 |
| 電源 | 単4電池×2本（付属） | サイズ | 75(W)×18(D)×97(H)mm |
| 外部センサーコード長 | 約2.8m | 重量 | 120g |
| 表示周期 | 温度：約10秒<br>湿度：約30秒 | 電池寿命 | 約10ヶ月 |
| 材質 | ABS樹脂 | | |
| 壁掛・スタンド置が可能 | | | |
| 暖房20℃、冷房28℃で温度をコントロール | | | |
| 温度と湿度を設定してアラームでお知らせ | | | |
| 温度は室内・室外など2か所の計測値を表示する事が可能 | | | |
| 着脱式の外部温度センサー（生活防水、コード長さ約2.8m） | | | |

| |
|---|
| 快適度の目安を「DRY」「COMFORT」「WET」の三種類のイラストで表示してくれるので、とても分かりやすい |
| 注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.