品番：EA742GB-31A

品名：クランプ式無線電力計

販売価格	52,800円（税抜）／ 58,080円（税込）		
カタログ価格	52,800円（税抜）／58,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 06:52現在）		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	EC-50RF
セット内容	本体、送信ユニット、 標準クランプセンサー×2本、 LANケーブル×1本、 ACアダプター×1個、 クイックスタートガイド	測定項目(4種)	瞬時電力量、積算電力量、 電気料金、CO2排出量
測定範囲	標準センサー：500mA～90A、 別売センサー(EA742GB-32)： 500mA～120A	精度	±10%
最大通信距離	約100m(見通し状態)	無線通信周波数	429.2MHz
測定周期	10、15、20秒から選択	使用温湿度	本体・送信ユニット： -10～+50℃、20～90%RH
保存温湿度	本体・送信ユニット： -20～+70℃、20～90%RH	電源	本体：ACアダプター(付属) 送信ユニット：単3×3本(別売)
サイズ	本体：約85(W)×27(D)×80(H)mm 送信ユニット：約62(W)×27(D)×95(H)mm	重量	本体：約61g 送信ユニット：約125g(電池含む)
PC・タブレット・スマートフォンからチェックが可能			
工事不要のカンタン取付			
最大5台の送信ユニットのデータ管理			

データはクラウドサーバーに保管 (5年以上のデータ保持が可能。 ※本体には7日間保存可能)
リアルタイムの消費電力をネット経由で確認。全体の消費電力を「見える化」します

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.