品番：EA742GB-45

品名：温度データロガー(無線式/短距離)

販売価格	14,100円（税抜）／ 15,510円（税込）		
カタログ価格	14,100円（税抜）／15,510円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/07 07:27現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	DB1201
測定範囲	−60～160℃	センサータイプ	サーミスタ
分解能	0.1℃	測定精度	・±0.5 ℃（-20.0 ～ +100.0℃） ・±1.0 ℃（-60.0 ～ -20.1℃、+100.1 ～ +149.9℃）
ログタイプ	繰り返し使用可能	メモリー数	32,000
記録間隔	10秒～18時間0分0秒（1秒単位で設定可）	記録可能期間	・約1300日間 (記録間隔：1時間) ・約22日間 (記録間隔：1分) ・約3日間 (記録間隔：10秒)
使用温湿度	-40～+80℃、85%RH以下（但し、結露のないこと） （Bluetooth通信が必要な場合は-25～+80℃）	防水・防塵	IP66
最大通信距離	見通し10m （通信距離は、通信を行う機器の性能やそれぞれの電池残量、周囲の環境に依存します。）	対応OS	Windows 10、Android 9、iOS 13
Bluetooth	Bluetooth 4.0	サイズ	47(W)×16(D)×108(H)㎜(センサー除く)
プローブ長	約1m	重量	約90g（センサー、電池含む）

電源	ER14250リチウム電池×1本(付属)	インターフェイス	USB
付属品	・取扱説明書（保証書付き） ・センサーケーブル ・壁面用ブラケット	校正	可
短距離無線接続タイプ			
専用クラウドアプリで簡単設定			
Bluetooth接続でスマートフォンアプリを使って記録データの管理ができます。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			
センサー上部のUSBコネクタをPCに差し込むだけで自動でPDF、CSVファイルを変換			
※メーカー生産終了に伴い取扱説明書記載のスマホアプリ(QRコード)が無効になっています(サーバー廃止)			

代替品

	品番 EA742JA **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.