品番：EA742GB-84

品名：高精度温度データロガー

販売価格	70,000円（税抜）／ 77,000円（税込）		
カタログ価格	70,000円（税抜）／77,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/15 19:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		

仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	05721762（testo176T2）
測定範囲(2ch)	−100～400℃	分解能	0.01℃
精度	±0.2℃(−100～+200℃)	記録容量	200万データ
電源	TL-5903リチウム電池(付属)	サイズ	63(W)×33(D)×103(H)mm
重量	220g	適合センサー(別売)	EA701AK-2
チャネル数	2ch（外付×2）	インターフェイス	USB（PCと接続）、SDカード（データ収集）
計測間隔	1秒～24時間	電池寿命	8年（計測間隔：15分、+25℃の環境で）
動作温度	−35～+70℃	保管温度	−40～+85℃
材質	プラスチック		

IP65の完全防水

外付けPt100プローブを2本接続して、2か所の測定ポイントの温度を同時に記録するUSB温度データロガーです。

高精度Pt100プローブにより厳密な温度管理が求められるインキュベータなどの温度モニタリングに適しています。

HACCPに準拠、EN 12830規格に適合

バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ

ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析（3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能）
限界値逸脱の表示
※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.