品番：EA742GC-47

品名：-20～+70℃ 輸送用温湿度ロガー(衝撃)

販売価格	57,000円（税抜）／ 62,700円（税込）		
カタログ価格	57,000円（税抜）／62,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/07 20:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0814ページ		

仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	0572 1846（testo 184 G1）
測定範囲	温度：−20～70℃ 湿度：0～100%RH 衝撃：0～27G	測定項目	湿温度・衝撃度
分解能	温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH 衝撃：0.1G	精度	温度：±0.5℃（0～+70℃）、±0.8℃（−20～0℃） 湿度：±（1.8%RH+測定値の3%）、±0.03%RH/K (0～60 ℃) 衝撃：±（0.1G+測定値の5%）
電源	リチウム電池（内蔵）	サイズ	40（W）×12（D）×97（H）mm
付属品	ブラケット	記録容量	64,000データ
防塵・防水	IP30	重量	45g
バッテリー寿命	約120日	インターフェイス	USB（ダイレクト接続）
測定間隔	1分～24時間	動作温度	−20～+70℃
保管温度	−55～+70℃	チャネル数	5ch（内蔵）
材質	プラスチック(ABS樹脂)	アラーム	LEDと画面表示
航空機搭載可能基準「RTCA DO 160 Section21 Categorl H」に適合。			
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能			

スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
精密機器などの輸送時の温湿度と衝撃度をモニタリングできます。
ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要
美術品、電子精密機器、医薬品、食品などの輸送時の温湿度と衝撃度をモニタリングする温湿度データロガーです。
荷物に同梱すると、目的地までの温湿度および衝撃イベントをメモリに記録し、着荷時に確認できます。
あらかじめ設定したしきい値の逸脱があれば、アラームLEDにより一目でわかります。
輸送中の温湿度及び衝撃のロギングに最適

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.