品番：EA742GC-6A

品名：温湿度データロガー

販売価格	30,000円（税抜）／ 33,000円（税込）		
カタログ価格	30,000円（税抜）／33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/03 15:48現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		

仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	05720566（testo174H）
測定範囲	温度：−20～+70℃、 湿度：0～100%RH(at23℃)	仕様	本体+データ収集器
分解能	温度：0.1℃、 湿度：0.1%RH	精度(±1digit)	温度：±0.5℃、 湿度：±3%RH(2～98%RH)
記憶容量	16，000データ	電源	CR2032×2個（付属）
サイズ	38(W)×18.5(D)×60(H)mm	重量	35g（本体のみ）
付属品	インターフェイス、壁取付けブラケット	防塵・防水	IP20取得品
チャネル数	2ch（内蔵×2）	インターバル	1分～24時間
材質	プラスチック	電池寿命	1年（15分間隔）
動作温度	−20～+70℃	保管温度	−40～+70℃

USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。

大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。

本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。

温度・湿度を一定間隔で記録し、測定データの分析ができる信頼性の高いミニ温湿度ロガーです。

小型なので倉庫や保管庫、オフィスなどに手軽に設置ができます。

最大16，000件の温湿度（各8，000件）の測定結果を本体に保存できます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析（3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能）
簡単にバッテリー交換可能
限界値逸脱の表示
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.