品番：EA742JG-10

品名：ﾃﾞｰﾀｰﾛｶﾞｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｳｫｰﾀｰﾁｪｯｶｰｾｯﾄ

販売価格	76,900円（税抜）／ 84,590円（税込）		
カタログ価格	76,900円（税抜）／84,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2024/04/29 02:46現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0792ページ		

仕様

メーカー	カスタム（CUSTOM）	型番	IWC-6SD※ESCOオリジナルセット品
仕様	pH電極・温度センサー付	セット内容	●本体＋ソフトケース(EA742JG)×1セット ●pH電極センサー(EA742JG-11A)×1本 ●温度センサー(EA742JG-15)×1本
測定項目	●pH ●ORP ●導電率 ●温度 ●塩分 ●溶存酸素	測定範囲	●pH：0～14pH ●ORP：－1999～+1999mV ●導電率：0～200.0μS/㎝ 0.2～2.000mS/㎝ 2～20.00mS/㎝ 20～200.0mS/㎝ ●温度：0～65℃ ●塩分：0～12.00%（0～60℃） ●溶存酸素：0～20.0mg/L
分解能	●pH：0.01pH ●ORP：1mV ●（導電率）0～200.0μS/㎝：0.1μS/㎝ 0.2～2.000mS/㎝：0.001mS/㎝ 2～20.00mS/㎝：0.01mS/㎝ 20～200.0mS/㎝：0.1mS/㎝ ●温度：0.1℃	精度	●pH：±(0.02pH+2dgt) ●ORP：±(0.5%+2dgt) ●導電率：±(2%FS+1dgt)または100mS未満 ●温度：±0.8℃ ●塩分：±0.5%FS ●溶存酸素：±0.4mg/L

	●塩分:0.01% ●溶存酸素:0.1mg/L		
機能	●データホールド ●MAX/MINメモリ機能 ●グリーンバックライト ●オートパワーオフ(10分 解除可) ●SDカードデータ記録 ●データロガー	表示	4.5桁 液晶表示、グリーンバックライト
サンプリング	1回/秒	使用温湿度	0～50℃、85%RH以下(結露なきこと)
保存温湿度	−10～60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)	電源	単3電池×6本(付属)、またはACアダプター(別売)
電池寿命	●通常測定時:約145時間 ●データロガー機能動作時:約60時間(バックライト消灯、アルカリ電池使用)	サイズ	●本体:68(W)×45(D)×177(H)㎜ ●温度センサー:φ4㎜×101㎜(先端)×1.1m ●pHセンサー:φ12×160㎜×1m
重量	本体:489g(電池含む)	適合センサー(別売)	EA742JG-11A～-15からお選び下さい。
付属品	●ソフトケース ●単3形乾電池×6本(テスト用) ●取扱説明書(保証書付)		
測定に合わせてセンサーが交換でき、1台で様々な測定が可能です。			
RS232出力端子付			
SDカードは別売です。			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA742JG **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.