品番：EA742MK-11B

品名：熱中症チェッカー

販売価格	28,000円（税抜）／ 30,800円（税込）		
カタログ価格	28,000円（税抜）／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 10:03現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	エー･アンド･デイ	型番	AD-5695B
測定項目	温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）	測定範囲	熱中症指数(WBGT)：0～50.0℃、 温度(TA)：0～50℃、 黒球温度(TG)：0～80℃、 相対湿度(RH)：10～90%RH
分解能	0.1℃/0.1%RH	精度	WBGT指数： 室内モード(IN)±2.0℃ 室外モード(OUT)±2.0℃ 温度(TA)：±0.6℃ 黒球温度(TG)：±0.6℃ 相対湿度(RH)：※25℃時 ±5%RH(20.0～90.0%RH) ±7%RH(10.0～19.9%RH)
機能	最高値、最低値のメモリー機能、 表示ホールド機能、 オートパワーオフ機能(解除可能)	WBGT指数アラーム範囲	20～50℃（0.5℃刻みで設定可能） アラームブザー音量：約80dB（距離10cm）
電源	単4電池×4本(付属)	サイズ	本体：75(W)×75(D)×301(H)mm 黒球：φ75全球形
重量	280g	付属品	専用ケース、ネックストラップ、熱中症予防指針ラベル、取扱説明書
表示項目	熱中症指数（WBGT）、温度（TA）、相対湿度（RH）、黒球温度（TG）	表示範囲	WBGT指数：－2.0～52.0℃ 温度(TA)：－2.0～62.0℃ 黒球温度(TG)：－2.0～82.0℃

			相対湿度(RH):0.1～99.9%RH
熱中症指数	室内モード(IN): WBGT=0.7WB+0.3TG 室外モード(OUT) :WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA	JIS規格	JIS B 7922: 2023(クラス2)
センサー	TA(温度):サーミスタ TG(黒球温度):サーミスタ RH(相対湿度):静電容量式	黒球	石川式黒球(外形φ75mm) 厚さ:0.5mm 材質:銅製 放射率:0.95
サンプリング	2秒毎	材質	本体・センサ保護カバー:ABS ボタン:ラバー LCDパネル:アクリル 三脚穴:SUS304
電池寿命	約1000時間(25℃、アラーム操作なし、バックライトオフの場合)	動作環境	0～50℃、0～90%RH(ただし、結露しないこと) 風速0.3m/s以上
保存環境	−10～55℃、0～95%RH(ただし、結露しないこと)		

使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能

カメラ用三脚(ねじ山UNC1/4")に取り付け可能

熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に

暑熱の作業現場での安全管理に。工場、道路工事、建設工事、農作業など

熱中症指数(WBGT)のアラーム設定が可能(20.0～50.0℃)

直径75mmの全球形石川式黒球により、安定した測定が可能

WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示。
黒球温度は切替表示

最高値、最低値のメモリー機能

表示ホールド機能、オートパワーオフ機能(解除可能)

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.