品番：EA742MK-15

品名：熱中症暑さ指数計

販売価格	6,000円（税抜）／ 6,600円（税込）		
カタログ価格	6,000円（税抜）／6,600円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/04 07:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-180GT
サイズ	本体：60(W)×25(D)×122(H)mm、黒球：φ40mm	重量	70g
材質	ケース、黒球：ABS樹脂	電源	コイン形リチウム電池(CR2032)×2個(付属)
分解能	0.1℃/0.1%RH	測定範囲	暑さ指数(WBGT)：0.0～50.0℃ 温度：0.0～50.0℃ 湿度：10.0～95.0%RH
測定精度	暑さ指数(WBGT)：±2.0℃(20.0～40.0℃)、±0.3℃(左記以外) 温度：±0.6℃(20.0～40.0℃)、±1.0℃(左記以外) 湿度：±5.0%RH(30.0～90.0%RH、at20～30℃)、±7.0%RH(上記以外)	測定項目	暑さ指数(WBGT)、温度、湿度、黒球温度(表示なし)
付属品	ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個		
JIS B 7922クラス2準拠			
熱中症の注意レベルをバーグラフで表示			
設定した熱中症レベルに達するとブザー音やLED点滅でお知らせ			

持ち運びや設置に便利な各種アクセサリを標準付属
2つの指針(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)よりバーグラフを選択可能
測定環境に合わせて屋外・屋内測定の切り替えが可能
幅斜熱を測定可能な黒球付
ネックストラップ1本、カラビナ1個、ベルト装着部品1個、キーリング1個付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	品番 EA742MK-15A **コメント** 変更点:JIS規格

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.