品番：EA743AK-1

品名：マルチ環境計測器

販売価格	49,000円（税抜）／ 53,900円（税込）		
カタログ価格	49,000円（税抜）／53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/11/09 13:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0815ページ		

仕様

メーカー	テストー（testo）	型番	0560 4401（testo 440）
測定範囲	温度 NTCサーミスタ接続時：−40 〜+150℃ 熱電対TC：−200〜+1370℃ ※各種プローブ（EA743AM-2A、-3A、-6A）により、湿度・風速・気圧・照度・CO2濃度を測定可能	精度	温度（NTC） ±0.4℃ (−40〜-25.1℃) ±0.3℃ (−25〜+74.9℃) ±0.4℃ (+75〜+99.9℃) 測定値の ±0.5% (その他の範囲) 温度（K熱電対） ±(0.3℃+測定値の0.3%)
電源	単3乾電池×3本（付属） ACアダプタ（別売）	サイズ	65×32×154mm
重量	250g	分解能	0.1℃
電池寿命	12時間	動作温度	−20〜+50℃
保管温度	−20〜+50℃	材質	樹脂
内蔵メモリ	225,000データ		
※この測定器にはプローブが必要です。（別売）			
USBケーブル付			
内蔵メモリ搭載、データはCSV形式で保存されUSBでエクスポート可能			
プローブを装着することにより1台で環境測定ができるマルチ環境計測器です。（※プローブは別売）			

シンプルなメニューで操作が直感的に可能。体積流量、快適度、カビ発生リスク検知、CO2等の長期的な計測も可能。
無線プローブ(Bluetooth)により、ケーブル長にとらわれない測定を実現。
小さい筐体ながらも大画面カラーで3つのパラメータをわかりやすく表示
簡単な操作でダクト内/給排気口の風量演算などが可能

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.