品番：EA750FX-70

品名：φ23mmx 30m 配管内視鏡スコープ

販売価格	216,300円（税抜）／ 237,930円（税込）		
カタログ価格	216,300円（税抜）／237,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/08/03 00:13現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



フレキシブルに動くカメラ＆柔軟に動くケーブルで曲がりくねった場所でも使える充実の高品質工業内視鏡

仕様

メーカー	サンコー（THANKO）	型番	CARPSCA31
解像度	静止画:720×576 動画:720×576　30fps	適応配管径	φ50mmまで
カメラヘッド径	φ23mm	サイズ（mm）	500×430×180(H)
ケーブル長	30m	重量（kg）	10.6
光源	白色LEDライト×12灯（サファイヤガラス仕様）	防水深度	10m
防水性	IP68（カメラおよびケーブル部）	モニターサイズ	7インチ
電源	モニター部（本体ケース）:AC100・50～ 60Hz（入力） /DC12V 1000mA（出力） ケーブル部:DC12V（本体ケースより供給） ACから内蔵バッテリーへ給電しバッテリーで駆動	材質	プラスチック
視野角	120度	ピントが合う距離	20mm～（パンフォーカス）
動作環境	温度:10℃～ 50℃ 湿度:30%RH ～ 90%RH	表示部	7インチカラー液晶ディスプレイ

バッテリー	リチウムイオン	連続駆動時間	5時間
充電時間	5時間	対応SDカード	SDカードまたはUSBフラッシュメモリ（32GB）
付属品	羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、AC アダプタ、リモコン、カメラ用Oリング、ヒューズ 2 個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク	注意事項	※メーターカウンターを装着した状態でお届けします。メーターカウンターを後から取り付ける事はできません。

先端カメラに取り付けが出来るアタッチメントも付属しています。

到着次第すぐに使えるオールインワンタイプです。

SDカードも付属し録画も可能です。

メーターカウンターが付いていますので引き出したケーブル長を画面上で確認することが出来ます。（10cm単位）

ケーブルを押し込んでいくタイプでφ50までの配管であればエルボを2か所通すことが可能です。（配管の形状による）

別売りのオートレベリングkメラ（HANDOPREV）を取り付ける事で常に自動的に水平が出せますのでどちらが天地なのかがすぐにわかりより便利にお使いいただけます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.