品番：EA756C-51

品名：x7.0/58mm デスクトップルーペ(LEDﾗｲﾄ付)

販売価格	25,100円（税抜）／ 27,610円（税込）		
カタログ価格	25,100円（税抜）／27,610円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/01 10:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0698ページ		






仕様

メーカー	エッシェンバッハ光学	型番	1586-28
倍率	7倍	レンズ径	58mm
ライトカラー	ホワイト	光源	LEDチップ
電源	単3電池×3本（付属）	サイズ	145×80×55mm
材質	PXM光学樹脂レンズ	目とレンズの適正距離	10cm
Dpt.	28	レンズ種類	アスフェリカル（非球面）
重量	170g	照度	4000ルクス
連続点灯	約40時間		

専用ケース付
マウスの形を応用して生まれたルーペ
握りやすい自然な形だから長時間使用しても疲れにくいユニバーサルデザイン
高輝度LEDライト付だから鮮明に拡大
点灯開始30分後に自動消灯するオートシャフトオフ機能搭載
ゆがみの少ない非球面レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大

注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番 EA756C-23 **コメント** 7倍

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.