# 品番：EA758C-108BB

# 品名：[充電式] ライト/LED(USBｺｰﾄﾞ・ACｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ付)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 9,480円（税抜）／ 10,428円（税込） | | |
| カタログ価格 | 9,480円（税抜）／10,428円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：63　（2025/06/30 18:49現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2106ページ | | |

最大700ルーメン！　ヘッド部360°回転×13段階角度調整

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 使用電池 | リチウムイオン電池<br>(USBコード･ACアダプター付) | 明るさ | (正面)<br>強:700ルーメン<br>弱:350ルーメン<br>(ヘッド)<br>35ルーメン |
| 連続点灯(時間) | 強:4<br>弱:8<br>ヘッド:60 | 光源 | 正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯 |
| 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) | 充電時間 | 4時間 |
| サイズ | 45(W)×62(D)×320(H)mm | 重量 | 330g |
| 付属品 | 充電用ACアダプター、USB Type-C コード | | |
| 最大700ルーメン！　ヘッド部360°回転×13段階角度調整 | | | |
| 収納式フック、背面マグネット付 | | | |
| コンパクトに折りたためます | | | |
| ヘッド角度調整可能 | | | |
| ヘッド先端部にもライト付 | | | |

| |
|---|
| 内蔵されているリチウムイオン充電池は電池個数が2個で組電池式です。<br>電池1個当たりの定格は16.28Whです。 |
| ※水銀は使用していません。 |

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.