品番：EA758C-33

品名：[充電式] 作業灯/LEDセット

販売価格	61,500円（税抜）／ 67,650円（税込）		
カタログ価格	61,500円（税抜）／67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/16 01:04現在）		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0855ページ2104ページ		

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DGL(S) ※エスコオリジナルセット品
セット内容	作業灯、バッテリー、充電器、バッグ	電源	14.4Vまたは18V、AC100V
照度	強：250lx 弱：140lx	連続点灯時間	強：6時間 弱：14時間
サイズ	256×198×252(H)mm	重量	0.74kg(本体のみ)
付属品	ACアダプタ	コード長	1.8m
バッグサイズ	360×265×330(H)mm		

上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。
ボトムハンドルを利用して単管(φ48.6mm)に吊り下げ可能 ※ストラップホールにひもなどを通して固定してください。
バッテリーはEA813HE-4(14.4V　3Ah)、-14(14.4V　4Ah)、EA813HF-6(18V　3Ah)、-16(18V　4Ah)も使用可能。
薄型軽量
蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります
充電ランプ・電池容量ランプ付
ブザー音あり

USB機器充電可能
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.