品番：EA758C-730A

品名：[充電式] LEDライト

販売価格	39,500円（税抜）／ 43,450円（税込）			
カタログ価格	39,500円（税抜）／43,450円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/17 00:34現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				

仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ3720F07W-B
名称	セット（作業灯+7.2Vバッテリー（2個）+充電器）	明るさ	約450lm(明るさ:強)
電源	7.2Vリチウムイオンバッテリー(1.9Ah)	充電時間	約55分(フル充電) 約45分（実用充電）
サイズ	125(L)×49(D)×257(H)㎜(2面ライトを垂直にした時)	重量	360g
連続点灯時間	強:約2時間40分 中:約5時間10分 弱:約20時間	照射角度	開閉角度:0～90°(15°刻みの7ポジション) 回転角度:0～270°(刻みなしの自由回転)
照度	約900ルクス（40㎝前方）	付属品	電池パック×2個、充電器
2way照らす範囲を選択可能（全照射・側面照射）			
電池切れ、LED高温、電池高温お知らせ機能付			
明るさ3段階切替			
上下、270度回転で照らす場所を自在に変えることができます。			
吊り下げフック、マグネットベース付き			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.