品番：EA758C-98

品名：[充電式]LEDライト(無段階調光/ﾏｸﾞﾈｯﾄ付)

販売価格	9,100円（税抜）／ 10,010円（税込）		
カタログ価格	9,100円（税抜）／10,010円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 12:18現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

明るさ(ルーメン)	メインライト：60-700 トップライト：120	連続点灯(時間)	メインライト：約1.7時間-約16.5時間 トップライト：約10時間
照明装置	メインライト：COB LED トップライト：SMD LED	電源	リチウムイオン電池(本体内蔵、3.7V 2600mAh)
充電時間	約4時間	サイズ	384×40×44.5mm
重量	253g	付属品	USBケーブル
防水	IP54	耐衝撃等級	IK07
色温度	6500K	演色	80CRI+
底面に360°調節可能なマグネットベース+フック付。			
60～700ルーメンまでの無段階調光機能付。			
ヘッド厚み僅か11mm。			
明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ			
マグネット装備により様々な現場で利用可能です。			

代替品

	品番 EA758C-216 **コメント** 600ﾙｰﾒﾝ 無段階調光

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.