品番：EA758HA-34

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆)

販売価格	22,100円（税抜）／ 24,310円（税込）		
カタログ価格	22,100円（税抜）／24,310円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 23:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0169ページ2091ページ		

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド（HATAYA）	型番	SEP-N3D
用途	化学プラント・ガスタンク周辺・燃料設備等の保守点検作業に	仕様	屋外用・防爆型
防爆構造	種類：d 爆発等級：2 発火度：G5	適用規格	工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
光源	高輝度3W白色LED球	明るさ	200ルーメン
照射パターン	スポットビーム（固定）	サイズ	φ38×151mm
重量	290g	使用電池	単3×3本(付属) ※テスト電池
連続点灯時間	約12時間	材質	本体・前キャップ／ダイカスト用アルミニウム合金、前面保護カバー／硬質板ガラス
サイズ	H45×W38×D151	重量	0.29kg
付属品	帯電防止ケース、六角棒レンチ		
直線的な白色ビーム光の3W高輝度LED			
100ルーメン以上の明るさを連続約4時間持続			
ボディーは脚付のため転がらず、横置き・縦置きが可能。			

充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。
照射角固定・スポット照射タイプ。 長距離照射に特化したモデル。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.