品番：EA758SB-4

品名：[充電式] クリップライト/LED(ｶﾗﾋﾞﾅ付)



販売価格	5,980円（税抜）／ 6,578円（税込）		
カタログ価格	5,980円（税抜）／6,578円(税込)		
在庫数	最新在庫：37　（2025/07/17 18:36現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2088ページ2092ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	73300
商品名	POCKET MATE	使用電池	リチウムポリマー電池（内蔵）
照射パターン	ノーマルビーム（固定）	照射モード	強、弱
明るさ	強：325ルーメン 弱：45ルーメン	連続点灯時間	強：0.6時間 弱：1時間
充電時間	4時間	照射距離	強：76m 弱：28m
光源	LED球	材質	ポリカーボネート、アルミ合金
サイズ	27.4×12.7×51（H）mm	重量	14.2g
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
カラー	シルバー		
充電用USBコード付			
コンパクトで持ち運びが簡単。			
カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。			

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.