品番：EA758SE-61

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(防爆構造)

販売価格	19,000円（税抜）／ 20,900円（税込）		
カタログ価格	19,000円（税抜）／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：36　（2025/07/03 13:31現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		



カタログ訂正　25/02/14 モードの訂正。誤：集光/散光照射、正：スポット/ワイド※P.172のみ(9025 No.56)

防爆構造（クラス1-DIV.1）の安全性能を兼ね備えたUSB充電式ヘッドライト

仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	61460
商品名	USB HAZ-LO	使用電池	リチウムイオン電池
照射パターン	ツインビーム（前方）	モード	同時照射 スポット ワイド
明るさ	スポット：190ルーメン ワイド：120ルーメン 同時照射：250ルーメン	連続点灯時間	スポット：7.5時間 ワイド：13時間 同時照射：7時間
照射距離	スポット：89m ワイド：19m	光源	白色LED球2灯
充電時間	4.5時間	サイズ	82.5×43.6×44.5（H）mm
重量	116.2g（充電池含む）	材質	本体：樹脂 レンズ：ポリカーボネート

バンド幅	ゴム製・布製ともに25mm	防水防塵性能	IP67（水深1m：30分）
耐衝撃性能	2m	付属品	ACアダプター、ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付
ヘッド角度調整可能（45°）			
ゴム製、布製ヘッドバンド付			
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載			
強力保持＆強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。			
充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。			
SGS認証 Class I，II，Division 1，Groups A，B，C，D，E，F，G Class III; Class 1，Zone 0，Group IIC，T-Code: T4			
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)			
照射角固定・ツインビーム（前方）タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル＆ワイド（同時照射）等の切替が可能なモデル。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.