品番：EA758SG-55

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

販売価格	30,400円（税抜）／ 33,440円（税込）		
カタログ価格	30,400円（税抜）／33,440円(税込)		
在庫数	最新在庫：90　（2025/12/15 16:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2087ページ		



最大3500ルーメン!USB充電式高輝度LEDライト

仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	88081
商品名	PROTAC	使用電池	リチウムイオン電池（USBケーブル付）
照射パターン	ノーマルビーム（固定）	照射モード	①強、点滅、弱(デフォルト) ②強のみ ③弱、中、強
明るさ	強：3500ルーメン 中：1000ルーメン 弱：250ルーメン	連続点灯時間	強：1.25時間 中：3時間 弱：11.5時間 点滅：1.25時間
サイズ	φ59×236mm	重量	550g（充電池含）
材質	本体：アルミ合金 レンズ：ガラスレンズ	防水性能	IPX7（30分1mまで）
充電時間	5時間	照射距離	強：452m 中：237m 弱：120m
耐衝撃性能	1m	光源	LED球

モードの切替方法	消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする	付属品	ストラップ
最大3500ルーメンの超強力ライトです。			
ボディーは握りやすいラバースリーブ付き			
平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状			
リチウム電池（CR123A）×4本でも使用可能			
点滅機能付			
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデルです。			
注意	バッテリーは2本必要です。※交換用バッテリー（EA758SE-9B）は1本入です。		

代替品

	品番 EA758SG-56 **コメント** 明るさ：5,300ﾙｰﾒﾝ

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.