品番：EA758SG-9

品名：[充電式] ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ/LED(ﾍﾟﾝ型・黒)

販売価格	14,500円（税抜）／ 15,950円（税込）		
カタログ価格	14,500円（税抜）／15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫：19　（2025/08/06 08:49現在）		
商品入数	1	販売単位	EA
カタログページ	2087ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト（STREAM LIGHT）	型番	66134
シリーズ	スタイラス（STYLUS）	商品名	STYLUS PRO
使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
照射モード	強、弱	明るさ	強：350ルーメン 弱：90ルーメン
連続点灯時間	強：1.5時間 弱：3.5時間	充電時間	2.5時間
照射距離	強：109m 弱：58m	光源	白色LED球
材質	本体：アルマイト(陽極酸化アルミ合金) レンズ：ガラス	サイズ	φ16×151mm
重量	51g(充電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m		
マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります			
USBポートを保護するスライド式スリーブ			

ポケットクリップ付き（取外し可能）
充電用USBケーブル、ホルスター付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
市販のUSBケーブルで充電可能です。

代替品

	品番 EA758RP-32 **コメント** 違い：明るさﾓｰﾄﾞ、照射距離

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.