品番：EA758VE-10A

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

販売価格	14,400円（税抜）／ 15,840円（税込）		
カタログ価格	14,400円（税抜）／15,840円(税込)		
在庫数	最新在庫：80　（2025/08/10 06:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2083ページ		





仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2370B
使用電池	単3×2本（付属）	照射モード	強(白)、弱(白)、点滅(白)、赤、緑
明るさ	強：358ルーメン、弱：35ルーメン	連続点灯時間	強：約2時間、弱：約11時間
照射パターン	ノーマルビーム（固定）	照射距離	強：190m、弱：57m
光源	白色LED球、赤色LED球、緑色LED球（切替式） ※LED球に替球はありません。	サイズ	φ31×163mm
重量	184g（電池含）	材質	本体：アルミ合金 オーリング：EPDM レンズ：ポリカーボネート
防水性能	IPX7		
ハイカーボンスチール製クリップ付			
白色LEDのみ明るさ強弱パターン切替可能			
ヘッド部分のダイヤルを回して、白色、赤色、緑色に切替可能。			
航空機にも使用されるアルミニウム合金製なので頑丈です。			

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.