品番：EA758WB-26

品名：[単4x3本] ﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ/LED(防爆構造/高演色/黄

販売価格	9,280円（税抜）／ 10,208円（税込）		
カタログ価格	9,280円（税抜）／10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫：52　（2025/07/04 21:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		

コレクトカラーの為、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2755CC
使用電池	単4×3本(付属)	光源	LED球1灯（コレクトカラー）
明るさ	強・点滅：72ルーメン、弱：36ルーメン	連続点灯時間	強・点滅：6時間45分、弱：15時間
照射距離	強：50m、弱：35m	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm	重量(g)	96(電池含む)
材質	本体：ポリカーボネート レンズ：ポリカーボネート	防水防塵性能	IP54
ベルト幅	25mm	備考	コレクトカラーとは：高レベルのCRI（演色評価数）90以上で、作業時により実物に近い正確な色をご覧頂けます。
布製、ゴム製ヘッドバンド付			
バッテリーインジケーター付			
ヘッド角度調整可能			

昼光色LEDにより暗所で色の識別が必要な作業に最適です
電池残量が25%以下になると、赤色LEDが点灯します。
付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。
ClassI,Division1/IECExia
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
注意：付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番　EA758WB-24 **コメント**

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.