品番：EA758XP-33C

品名：AC100V/7.9W/E26 電球/LED(電球色/広配光)

販売価格	825円（税抜）／ 908円（税込）			
カタログ価格	825円（税抜）／908円(税込)			
在庫数	最新在庫：35　（2025/10/03 08:26現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2115ページ			

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	LDA8L-G-6T5
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格消費電力	7.9W
定格入力電流	0.138A	光色	電球色
全光束	約810lm	サイズ	φ52x98(H)mm
重量	50g	材質	本体：PBT、アルミ カバー：ポリカーボネート 口金：真鍮
配光角	220°	色温度	2700K
演色性	Ra 80	種別	60形相当
密閉器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)			
広配光タイプで明るさが広範囲に広がります。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.