品番：EA758YG-314

品名：[単4x4本] ﾆｯｹﾙ水素電池(充電式ﾋﾞｯｸﾞｷｬﾊﾟ)

販売価格	1,750円（税抜）／ 1,925円（税込）		
カタログ価格	1,750円（税抜）／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫：10　（2025/07/23 15:14現在）		
商品入数	4	販売単位	PK
カタログページ	2120ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ（IRIS OHYAMA）	型番	BCR-S4MH/4B
入数	4本	繰り返し使用回数	約1,000回
容量	min.750mAh	サイズ	φ10.5×44.5mm
重量	13g	使用温度範囲	充電：0～40℃ 放電（機器使用時）：0～50℃ 保存：－20～30℃

単4形

1.2V

経済的で、エコロジー。
「使い捨て」せずに、充電して「くり返し使える」から、ゴミも減り、お財布にも地球にも優しい。

くり返し充電して使える“日本製”充電池
くり返し使えるから経済的。
充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.5円。

幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方におすすめ。
電子辞書、ラジコンカー、ゲーム機など。

災害時や防災備蓄にも！

フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。
（※自己放電特性［容量残存率］は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。）

こちらの商品は、充電池リサイクルマーク対象品です。 充電すればくり返し使える充電池にも寿命があります。 不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
スタンダードモデル

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.