品番：EA759GA-142N

品名：[2020万画素] デジタルカメラ

販売価格	39,380円（税抜）／ 43,318円（税込）		
カタログ価格	39,380円（税抜）／43,318円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/03 22:55現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	キヤノン（Canon）	型番	IXY 650
有効画素数	2020万画素	光学ズーム	12倍
焦点距離	24～300mm(35mmフィルム換算)	液晶サイズ	3.0型TFTカラー液晶
ムービー撮影	FullHD:1920×1080	光学手ぶれ補正	マルチシーンIS
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード（別売）	使用バッテリー	リチウムイオン充電池（付属：EA759GB-91）
サイズ	99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm	重量	約147g(バッテリー、メモリーカード含む) 約122g（本体のみ）
充電時間	約140分	カラー	シルバー
付属品	リストストラップ、 バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 使用説明書	表示言語	日本語、英語
起動時間	約1.3秒	インターフェース	Hi-Speed USB（Mini-B）、A／V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
Wi-Fi／NFC	対応	データタイプ	静止画：JPEG（Exif2.3） 動画：MP4［映像：MPEG-4 AVC/H.264、音声：MPEG-4 AAC-LC（モノラル）］

サイズ・タイプ	1／2.3型高感度CMOS（裏面照射型）	開放F値	4.5（W）-54.0mm（T）［25（W）-300mm（T）］
構成枚数	7群9枚（両面非球面UAレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚）	デジタルズーム倍率	約4.0倍
プログレッシブファインズーム（ラージ時）	約24倍	液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶（約46.1万ドット）、視野率：約100％
ホワイトバランス	オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル	シャッタースピード	1～1／2000秒（オートモード）、15～1／2000秒（すべての撮影モードを合わせて）
セルフタイマー	切／約2秒後／約10秒後／カスタム	連続撮影	通常：約2.5枚／秒 ハイスピード連写：約7.2枚／秒
ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF（Ver1.1）対応	静止画圧縮率	スーパーファイン／ファイン

【高倍率ズーム】
高倍率な光学12倍ズームを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写すことも、広大な風景をダイナミックに切りとることも、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。

【Wi-Fi機能】
高画質な写真や動画を、撮ったその場で共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで、かんたんに接続することが可能です。また、リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で、撮る楽しみがますます広がります。

【こだわりオート機能】
むずかしい設定はいっさい不要。顔の有無や、光の加減など、撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。

【マルチシーンIS】
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。

【高速オートフォーカス】
高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。ワイド端での撮影時においても、高速オートフォーカスを実現。

【オートズーム】
被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。さらに、顔が小さすぎて検出できないときは、自動でズームインを行い、顔を検出します。

【デジタルテレコン】
F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。倍率は約1.6倍と約2.0倍を選択可能です。

ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。
キヤノンホームページよりダウンロード（無料）が可能です。

※USBケーブルは付属していません。

代替品

品番　EA759GA-142P

コメント　変更点：カラー

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.