# 品番：EA759GY-26

# 品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi6対応)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,300円（税抜）／ 17,930円（税込） | | |
| カタログ価格 | 16,300円（税抜）／17,930円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫：0　（2025/07/16 16:48現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |

**仕様**

| | | | |
|---|---|---|---|
| メーカー | エレコム | 型番 | WRC-X1800GSH-B |
| コネクタ | WAN：1ポート（RJ-45型）<br>LAN：2ポート（RJ-45型） | データ転送速度 | WAN・LAN：1000Mbps、100Mbps、10Mbps（有線）<br>5GHz：最大1201Mbps（無線：理論値）<br>2.4GHz帯：最大：574Mbps（無線：理論値） |
| サイズ | 36（W）×132（D）×164（H）mm | 重量 | 300g |
| 付属品 | ルーター本体 1台、スタンド 1個、専用ACアダプター 1個、LANケーブル(約0.5m) 1本、各種マニュアル 2枚、かんたんセットアップシート(初期値) 1枚 | 規格 | 有線：IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<br>無線：IEEE 802.11ax(Draft)、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 |
| 対応OS | Windows：Windows 11/10<br>Mac：macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10 | 対応機器 | iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(3DS、DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3、4、5、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | iOS：iOS 15/14/13/12/11/10<br>iPadOS：iPadOS 16/15<br>Android：Android 4.4～11.0 | | |
| セットアップツール対応ブラウザ | Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS<br>※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。<br>※Internet Explorer 11には対応しておりません。 | 有線設定 | WAN：自動判定、DHCP、固定IPアドレス、PPPoE(1セッション)<br>LAN：DHCPサーバー、固定IPアドレス |
| ハードウェアNAT | 対応 | 周波数帯域 | 2.4GHz帯：2,400～2,484MHz、5.2GHz帯(W52)：5,150～5,250MHz、5.3GHz帯(W53)：5,250～5,350MHz、5.6GHz帯(W56)：5,470～5,730MHz |
| チャンネル | 2.4GHz帯：1～13ch、5GHz帯(W52/W53/W56)：36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch | 無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal (TKIP) |
| 無線セキュリティ | WPA3 Personal(AES)、WPA2 Personal(AES)、WPA Personal (TKIP) | ビームフォーミング機能 | ビームフォーミングZ対応 |
| MU-MIMO機能 | 対応 | マルチSSID | 対応(2.4GHz：最大3個、5GHz：最大2個、最大計5個まで) |
| セパレーター機能 | SSIDセパレーター、プライバシーセパレーター対応 | その他無線機能 | SSIDステルス設定、自動チャンネル設定 |
| 設定方式 | WPS対応 | アクセス方式 | インフラストラクチャー |
| 接続台数 | 推奨26台 | 搭載モード | ルーターモード、アクセスポイントモード |
| アンテナ（本数） | 内蔵アンテナ 4本(2.4GHz帯：送受信2本、5GHz帯：送受信 2本) | 対応プロトコル | TCP/IP(IPv6、IPv4) |
| 対応IPv6 IPoEサービス | v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、「v6プラス」固定IPサービス、クロスパス、クロスパス(IPv4固定)(FW v1.13以降)、v6 コネクト (固定IP)、v6 コネクト (DS-Lite) (FW v1.13以降) | USBポート | なし |
| 自動FW更新 | 対応 | 付帯サービス | なし |
| その他機能 | UPnP対応、IPv6パススルー対応、アクセスコントロール対応、VPNパススルー対応、DMZ対応 | 入力電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 11.3W(最大) | 電源コネクター | DCジャック |
| 動作環境 | 温度：0℃～40℃、湿度：10%～85% | 各種取得規格 | VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ただし結露なきこと) | | |

Wi-Fi 6(11ax) 1201+574Mbps Wi-Fi ギガビットルーター

Wi-Fi 6対応でより安定した高速通信を実現しました。複数台同時接続に強いので、テレワークやオンライン学習に最適です。

複数台接続に強いOFDMA、送信情報量をアップする1024QAM、複数台同時接続が可能なMU-MIMO、スマホのバッテリーが長持ちするTWTなど、家族みんながWi-Fiに接続してもストレスフリーな通信を実現します。

回線が混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインターネットが使えます。

4Kテレビ対応。電波干渉に強い5GHz帯は最大1,201Mbps（理論値）、一般的な通信帯域である2.4GHz帯は最大574Mbps（理論値）の高速通信でテレビでのネット動画視聴やインターネット視聴も快適です。

セキュリティーWi-Fi(TM)（通信分断機能）搭載で他の端末からウイルス感染されたり、情報を盗み見られる危険性を軽減しながらインターネットができます。

買い換えの場合、「らくらく引っ越し機能」を使用することで、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使えます。使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報（SSID・暗号化キー）をコピーできます。

グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。「バンドステアリング機能」を搭載し、より快適な帯域（5GHz/2.4GHz帯）を自動で選択・接続します。

集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone 12や11、X、8などの対応する端末では、より快適につながります。

「友だちWi-Fi」※（ゲストSSID）機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。
※2.4GHz帯のみ使用可能
自動で最新のファームウェアにアップデートします。新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。

「ルーターモード」としてはもちろん、「アクセスポイントモード」の2モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。

通常設置の縦置きに加え、障害物に邪魔されにくい壁掛けにも対応しています。※壁掛けの際も縦方向で設置してください。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

**株式会社エスコ**
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.