品番：EA759X-23G

品名：A5-A4 インクジェットプリンター(4色)

販売価格	18,600円（税抜）／ 20,460円（税込）		
カタログ価格	18,600円（税抜）／20,460円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/20 18:20現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

仕様

メーカー	キヤノン（Canon）	型番	PIXUSTS5130S
機能	プリンター、コピー、 スキャナー	電源	AC100V(50/60Hz)
解像度	4800×1200dpi	使用可能 用紙サイズ	【後トレイ】 A4、A5、B5、 レター、リーガル、 洋形封筒4号／6号、 長形封筒3号／4号、 はがき、郵便往復はがき、名刺、 スクエア（127mm×127mm）、 スクエア（89mm×89mm）、 六切、2L判、L判、KG 【カセット】 A4、A5、B5、レター
サイズ	425×315×147(H)mm	重量	6.5kg
インクタイプ	4色	消費電力	14W
液晶モニター	2.5型TFT	付属品	セットアップ用インクタンク (EA759X-207、EA759X-208)、 セットアップCD-ROM、 設置・基本操作マニュアル(紙)
対応インク カートリッジ	EA759X-207、EA759X-208		

Wi-Fi/無線LAN対応
RoHS指令対応
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリントでき幅広く楽しめます。
自宅にWi-Fiルーターがある方はもちろん、Wi-Fi環境がない場合でも、スマホ／タブレットからダイレクト接続でプリント&スキャンできます。
スマホやパソコンからプリントを指示すれば本体の電源を自動でつけることができます。
背面給紙トレイと前面給紙カセットの2か所に用紙をセット可能。 背面給紙トレイは、はがきや名刺などの印刷に便利です。
色安定性と豊かな表現力を実現。顔料ブラックインクは細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。

代替品

	品番 EA759X-23J **コメント** 変更点:ｻｲｽﾞ、消費電力、機能等

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.