品番：EA761DH-8

品名：4-36mm テプラ(ﾊﾟｿｺﾝ用ﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰ)

販売価格	33,000円（税抜）／ 36,300円（税込）		
カタログ価格	33,000円（税抜）／36,300円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/12/14 15:09現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1896ページ		

ネットワーク対応「テプラ」高速印刷モデル

仕様

メーカー	キングジム（KING JIM）	型番	SR5900P
テープ幅	4･6･9･12･18･24･36mm	電源	ACアダプター(付属)
サイズ	123(W)×153(D)×139(H)mm	重量	約1.1kg(テープ除く)
付属品	ACアダプタ(EA761DH-33)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド･クリーニングテープ(EA761DF-336)、転写スティック	ヘッド構成	360dpi･384dot
本体色	ブラック	カッター	ハーフカット機能付きオートカッター
印刷方式	熱転写PRO印刷方式	最大印刷可能幅	27.1㎜(36㎜幅テープ使用時)
接続インターフェイス	USB接続、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	トリマー	オートトリマー(9～36mm)
PC接続専用			
EA761DD･DE･DF･DJ･DK･DNシリーズからテープ幅の合うものをお選びください。			
カットラベルはEA761DH-24が使用できます。			
テープエンド検出(印刷再開機能)付			

ハーフカット機能付きオートカッター付
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOS/Androidに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、モバイル端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 ※「カットラベル」はmacOS、iOS、Androidでは使用できません。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.