品番：EA761XB-111D

品名：AC100V 照明灯/LED(ｸﾘｯﾌﾟ式)

販売価格	3,540円（税抜）／ 3,894円（税込）		
カタログ価格	3,540円（税抜）／3,894円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/10/03 12:07現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2107ページ		

仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	CLLE06D08WH
明るさ	約260lm	クリップくわえ幅	約30mm（平行時）
電源	AC100V-240V	電球	5.6WLED昼光色
高さ	170mm	サイズ	アーム長：50mm セード：φ92×140mm クリップ：60(W)×105(D)×80(H)mm
コード長	約1.0m　(ON/OFFスイッチを含む)	重量	約250g
カラー	ホワイト	材質	ABS+PC
照度	約2200lux	消費電力	5.6W
設計寿命	約40,000時間	色温度	6500K
周波数	50Hz/60Hz	点灯スイッチ	ON/OFF中間スイッチ
付属品	USBアダプター（出力DC5V 1.5A）	注意	※付属のUSBアダプタまたは、電圧DC5V、電流1.5A以上のUSB電源を必ずご使用ください。上記以外のUSB電源で使用すると、発熱、発火のおそれがある為、使用しないでください。

パッとはさんでパッと明るく照らせるクリップライト

パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライト。

セードとクリップ部分に“軽く”“強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。

代替品

	品番 EA761XB-111E **コメント** 変更点：明るさ、電球、コード長

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.