品番：EA761XD-29

品名：AC100V/6.5W 照明灯/LED(ｸﾗﾝﾌﾟ式/ﾊﾝﾄﾞﾙ付)

販売価格	18,300円（税抜）／ 20,130円（税込）		
カタログ価格	18,300円（税抜）／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/05 16:15現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2108ページ		





仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-1000W
セード(mm)	326	アーム長(mm)	上:356 下:356
電源	AC100V	光源	LED/昼白色（5000K）
明るさ	580lm	重量	800g
コード長	1.8m	取付クランプ厚み	55mmまで
機能	・ソフトスタート機能（徐々に明るくなります。100～30%無段階調光） ・ラストメモリー機能（次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。） ・ダブルクリック100%（スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。）	全長(mm)	431
材質	鋼、樹脂	取付方法	クランプ
演色性	Ra90	LEDタイプ	LED一体型
消費電力(LED)	6.5W	固有エネルギー消費効率(LED)	89.2lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1540Lx

付属品	ACアダプター		
ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。			
高演色LED（Ra90以上、R9は50以上）を採用			
白熱灯80W相当			
明るさJIS-Aクラス相当			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.