品番：EA761XH-4

品名：AC100V/10W 照明灯/LED(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付/無段調光)

販売価格	26,600円（税抜）／ 29,260円（税込）		
カタログ価格	26,600円（税抜）／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/07 17:11現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2109ページ		

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド（HATAYA）	型番	LD-10M
商品名	タッチカンライト	用途	機械に取り付けたり、作業台の手元照明として
仕様	屋内用・マグネットタイプ	光源	10W高輝度LED
明るさ	1000ルーメン	電源	AC100V(50/60Hz)
コード長	1.6m	消費電力	10W
サイズ	(W)160×(D)98×(H)445mm	重量	1.7kg

オンオフ切替式マグネット付(水平・垂直面取り付け可能)

フレキシブルパイプで照明方向が自由自在

無段階調光ボリューム式スイッチ（100～10%）

マグネットベースを垂直面への取り付けや逆取り付けの際は鉄板の板厚が10mm以上ある事が推奨されます。薄板は落下事故の原因となります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.