品番：EA762EB-22

品名：650mm/A2 ロータリーカッター

販売価格	38,000円（税抜）／ 41,800円（税込）		
カタログ価格	38,000円（税抜）／41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/06 11:17現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	カール事務器（CARL）	型番	XTM-650
仕様	本体	裁断幅（mm）	650（A2縦）
台サイズ(W×D)mm	126×1000	高さ(mm)	103.5
裁断枚数	コピー用紙：最大約80枚（64g/㎡） ※スライダーを往復させながら裁断します。一度で80枚裁断できるものではございません。	重量	4kg
材質	アルミニウム、SPCC、POM、PS	注意	・裁断対象物の厚さ・仕様は、メーカー検証時に1枚ずつ裁断した際の数値です。コピー用紙以外の裁断は1枚毎での裁断にてお願い致します。 ・様々な素材の裁断に対応するべく、紙押さえ板は通常の裁断機に比べて裁断物を抑える力を弱く設計しております。 ・80枚など複数枚の用紙を裁断される場合、紙ズレを起こす可能性がございます。用紙の裁断を主とされる場合は、用紙専用の裁断機を推奨いたします。 ・厚さ8mmまでのすべての対象物の裁断をお約束するものではございません。裁断対象物の硬さや厚さ、密度によっては裁断できない素材もございます。 ・粘着物の裁断には適しておりません。

本体とレールは鋼製の高いアルミ押出し材を使用
用紙、布、革、ゴムシートなど厚さ8mmまでの色々な素材を高精度で裁断します。
大口径φ60mm回転刃
安全なカセット方式
調整可能なテンション機能
明るいLEDライト(単3電池×1本別売)

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.