品番：EA763AA-197A

品名：DC12/24V ドライブレコーダー

販売価格	17,000円（税抜）／ 18,700円（税込）		
カタログ価格	17,000円（税抜）／18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/11/06 06:03現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0273ページ		

200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー！
昼夜問わず鮮明で高画質映像を記録！

仕様

電源	DC5V(DC12V･24V変換対応)	サイズ	77×20×59(H)mm(突起部除く) 取付ステー装着時高さ：約112mm(窓ガラス25°想定)
重量	73g（microSDHC カード含む） 取付ステー装着時：約86.5g	視野角	115°(水平)、60°(垂直)、140°(対角)
録画画素数	200万画素(CMOS･STARVIS搭載)	対応記録媒体	microSDHCカード(8～32GB)
付属品	取付けステー、ステー用両面テープ、シガー電源コード、microSDHCカード(32GB)、装着ステッカー、取扱説明書(保証書付)	記録解像度	1920×1080（Full HD）
画像補正	HDR オプションのリアカメラはWDR	Gセンサー	有り（オフ、低、中、高）3段階調整
記録方式	常時録画、イベント記録(Gセンサー、手動)	録画ファイル構成	常時録画1分、イベント録画(Gセンサー、手動)2分(1分×2)
画面サイズ	2.7型液晶モニター	音声	ON/OFF可能
フレームレート	27.5fps オプションのリアカメラは25fpc	映像ファイル形式	動画　MOV(H.264)
記録映像再生方式	専用動画再生ソフト(弊社ホームページ参照)/本体モニター	電源電圧	DC5V(シガー電源コードで変換) DC12/24V入力対応

バックアップ電源	スーパーキャパシタ方式/ ボタン充電池(時計用)	消費電流	約290mA(DC12V時)、約165mA(DC24V時)
動作温度範囲	−10〜60℃	言語	日本語/英語

200万画素STARVIS搭載ドライブレコーダー!

視界をさえぎらないコンパクトモデル

衝撃センサー内蔵で衝撃感知による映像ファイル保護機能付

液晶モニター搭載
2.7型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。

高解像度
Full HD 200 万画素STARVIS 搭載の高解像度CMOSセンサーを採用 。夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能。

フォーマットフリー機能搭載
本製品は専用ファイルシステムを採用しています。保存データの破損が少なく、記録と削除の繰り返しによるSDカードの断片化を格段に抑えたファイルシステムとなっているため、基本的にフォーマットを行う必要はありません。

広画角
水平 約115度、垂直60度、対角140度。広範囲の撮影ができます。

HDR(ハイダイナミックレンジ)
明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや黒つぶれを軽減します。

G(加速度) センサー機能搭載

データ記録用バックアップ電源内蔵
衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。
バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。

長時間運転通知機能搭載(音声案内)

DC12/24V 対応

前の車のナンバーも読み取れる高精細な録画が可能。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応できます。

STARVIS搭載の高解像度CMOSセンサーを採用し、夜間等少ない光量でも鮮明録画が可能

フォーマットフリー

LED信号機対応

信頼の日本国内生産

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.