品番：EA763AC-35G

品名：4GB/1570時間 ICレコーダー

販売価格	8,580円（税抜）／ 9,438円（税込）		
カタログ価格	8,580円（税抜）／9,438円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/07 13:06現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	オリンパス（OLYMPUS）	型番	VN-551PC
本体容量	4GB	録音時間 (最大)	1570時間
記録形式	WMA形式	記録媒体	内蔵型：4GB
サイズ	37.5（W）×20（D）×108（H）mm	重量	67g（電池含む）
電源	単4電池×2本（付属）	付属品	USBケーブル（microB）、取扱説明書
サンプリング周波数	会話・音楽 (WMA 32 kbps)：44.1 kHz メモ (WMA 16 kbps)：22.05kHz LP (WMA 5 kbps)：8kHz	ヘッドホン	最大出力：3mW+3mW (16Ω負荷時)
スピーカー	内蔵：φ20mm丸型ダイナミックスピーカ 実用最大出力：200mW (スピーカ 8Ω)	ジャック	マイクジャックφ3.5 mm インピーダンス 2 kΩ イヤホンジャックφ3.5 mm インピーダンス 8Ω以上
周波数特性 (録音時)	メモ200Hz～7kHz 会話200Hz～13kHz 音楽40Hz～13kHz LP200Hz～3kHz	周波数特性 (再生時)	メモ/会話/音楽/LP：20Hz～20kHz
電池持続時間 (内蔵マイク録音時)	会話・音楽：約52時間 メモ：約52時間 LP：約60時間	電池持続時間 (スピーカ再生時)	会話・音楽：約21時間 メモ：約22時間 LP：約23時間

電池持続時間 (イヤホン再生時)	会話・音楽：約45時間 メモ：約46時間 LP：約46時間	録音時間	会話・音楽 (WMA 32 kbps)：約251時間 メモ (WMA 16 kbps)：約495時間 LP (WMA 5 kbps)：約1570時間
1ファイルあたりの最長録音時間	会話・音楽 (WMA 32 kbps)：約26時間40分 メモ (WMA 16 kbps)：約53時間40分 LP (WMA 5 kbps)：約148時間40分	電池寿命	約60時間（LPモード、内蔵マイク使用時）
使用温度	0～42℃		

細かい設定は不要。録音はスイッチをスライドするだけでスタート。学習から趣味まで、色々な用途で使える「メモ録用レコーダー」です。

電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。また、スイッチの位置で録音のON／OFFを把握できるので、わざわざレコーダーを目視する必要がありません。

録音準備は、4つのシーン（「メモ」「会話」「音楽」「LP（長時間））から最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要です。ボディー前面のボタンを押すだけで、簡単にシーンの切り替えができます。

「メモ録」、「授業の復習」、「歌の練習」などで使える

再生時に音声以外のノイズを低減するノイズキャンセル機能。エアコンやプロジェクターなどの、ノイズが多い場所で録音された音声も、聞き取りやすく再生できます。

録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け。録音ファイルを探す際の検索時間を短縮します。また、同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続できます。パソコン上でもシーン毎のフォルダを確認できるので、スマートにファイル管理可能です。

重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できます。フォルダ内のファイルの全消去を行っても、ロック済みファイルは消えません。操作は簡単、ファイルの先頭で「インデックス/リピート」ボタンを押すだけの設定です。

最大3倍速まで対応の早聞き再生や、聞きたい位置を探しやすいスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求しています。

早聞きは授業の復習に役立ちます。最大3倍速で再生できるようになったので、60分の講義も20分で効率的に復習できます。
また、講義の中でも特に語学学習で重宝するのが遅聞き再生です。速くて聞き取りにくいネイティブスピーカーの発音も、まずは遅聞き再生で慣れてみましょう。デジタル処理で速度を変えるため、音程は変わらず違和感なく聞き取れます。

手にした際に、人差し指が本体後部にジャストフィットするグリップ感を実現。操作を行う全てのボタンを、ボディー前面に設置。しかも、普段よく使うボタンは大きくして使いやすくしました。

「インデックスマーク」機能対応
聞きたいところの頭出しを簡単に行える「インデックスマーク」機能。最大99件まで取り付けできます。授業や講演会の録音で、特に重要だと思う部分にインデックスマークを付けると便利です。

インデックスマークまでスキップできるので聞きたいところが探しやすい

重要な話の部分にインデックスマークをつけておき、スキップ間隔を「インデックス」に設定すれば、再生時にはワンタッチでインデックスマークを付けた部分までスキップできるので、早送りで探す必要がなく、効率的に聞くことができます。
スキップ間隔は、「インデックス」、「10秒」、「30秒」、「60秒」から選択できます。

「A-Bリピート」機能
再生中のファイルの一部分（A地点とB地点）を指定し、繰り返し再生できます。聞き取りにくいフレーズを何度も聞き返せるので、語学学習などに使えます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	品番　EA763AC-35H **コメント**　メーカー変更、価格変更

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.