品番：EA763BB-83

品名：[2ﾊﾞﾝﾄﾞ]FM/AM通勤ラジオ(ｱﾅﾛｸﾞ)

販売価格	5,460円（税抜）／ 6,006円（税込）		
カタログ価格	5,460円（税抜）／6,006円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/17 06:39現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2123ページ		

仕様

メーカー	パナソニック（Panasonic）	型番	RF-NA35-S
サイズ(W×D×H)mm	56.2×14.5×91.8	仕様	FM･AMラジオ
受信周波数	FM：モノラル　76～108MHz AM：モノラル　504～1665KHz	電池持続時間	【単4形パナソニックマンガン乾電池使用時】 ・スピーカー使用（FM受信時/AM受信時）：約10時間/約10時間 ・インサイドホン使用（FM受信時/AM受信時）：約17時間/約19時間 【単4形パナソニックアルカリ乾電池使用時】 ・スピーカー使用（FM受信時/AM受信時）：約27時間/約27時間 ・インサイドホン使用（FM受信時/AM受信時）：約46時間/約48時間 【単4形パナソニック乾電池EVOLTA使用時】 ・スピーカー使用（FM受信時/AM受信時）：約30時間/約30時間 ・インサイドホン使用（FM受信時/AM受信時）：約47時間/約49時間
スピーカー	2.8cm丸形(8Ω)	最大出力	125mW(DC時)
イヤホン出力端子	モノラル(Φ2.5mm　16～32Ω)	電源	単4電池×2本(付属)/DC 3V
重量	64g(電池を含む)	付属品	・モノラルインサイドホン ・ハンドストラップ

胸ポケットにスッキリ入る名刺サイズ			
音声が聞きやすい「快聴音モード」搭載			
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA763BB-82 **コメント** 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.