品番：EA763CF-41

品名：[単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

販売価格	39,600円（税抜）／ 43,560円（税込）		
カタログ価格	39,600円（税抜）／43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/06/16 16:28現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1994ページ1996ページ		

仕様

メーカー	ユニペックス（UNI-PEX）	型番	WM-8400
対応ワイヤレスアンプ	EA763CF-31A、-32B、旧CF-32A	PLL	800MHz
防塵、防水性能	IP65 (IP6Xに関しては風防ネット除く）	電源	単3電池×1本(付属)
消費電流	65mA(6mW出力時、常温1.5Vにて)、 45mA(2mW出力時、常温1.5Vにて)	送信周波数	806.125MHz～809.750MHz (125KHz間隔 30波中1波)
発信方式	水晶制御PLLシンセサイザー方式	アンテナ	内蔵アンテナ
使用マイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー、マイクロホン	送信出力	2mW／6mW(切替式）
材質	ABSポリカアロイ樹脂	サイズ(頭径×全長)	φ54×231mm
ねじサイズ	W5/16	重量	約180g（乾電池含む）
付属品	マイクホルダー(取付ねじ:W5/16)		

スピーチタイプワイヤレスマイクロホン

800MHz帯ワイヤレスマイク（スピーチタイプ）

水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz出力切換え付防滴ワイヤレスマイクロホンです。

技術基準適合証明を受けた小電力ワイヤレスマイクで免許手続きは不要です。

水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。
15波同時使用対応の受信機器と組み合わせて同時に最大15本のマイクを使用できるワイヤレスシステムが構成できます。
ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で広いダイナミックレンジを実現し、電源スイッチをオン、オフしたときの雑音を低減しています。
送信出力は2mW／6mWの切換え式で、用途、目的に応じ、スイッチで切換えて使用可能です。
野外使用時の天候変化に対応するため「IEC　60529　IP65」［JIS　C　0920　防噴流形及び耐塵形］」に適合した防水・防塵構造でありながらも、特殊加工を施した単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクユニットを使用することにより、より明瞭な拡声ができます。
内蔵型アンテナやエラストマー等新材料を採用し、軽量で壊れにくい構造設計にすると共に、UVコーティングを採用しています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
RoHS（6物質）対応

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.