品番：EA763CJ-21

品名：ハンズフリー拡声器スピーカー

販売価格	12,600円（税抜）／ 13,860円（税込）		
カタログ価格	12,600円（税抜）／13,860円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/04 07:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1993ページ		

最大出力14Wでしっかり声を届けることができるポータブル拡声器スピーカー

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPAMP9
定格インピーダンス	スピーカー：4Ω、マイク：2.2kΩ	電源	リチウムイオン電池(内蔵)
充電時間	約3時間	サイズ(W×D×H)mm	99×48×123
重量(g)	346	定格出力	14W
周波数特性	90～18000Hz	マイク入力	3.5mmマイクジャック
スピーカー形式	密閉式フルレンジスピーカーシステム	外部入力	3.5mmステレオミニジャック（LINE IN)USBメモリ、microSDカード（32GB以下）
連続使用時間	マイク使用時：約10～12時間程度（中間音量） 音楽再生時：約8～10時間程度（中間音量）	スピーカーユニットサイズ	4インチ（直径約91.5mm）
Lowインピーダンス			
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。			
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。			
実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。			

ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。 ※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人～80人程度への案内が可能です。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.