品番：EA763CJ-27

品名：[単3x2本] ワイヤレスマイク(800MHz帯)

販売価格	22,800円（税抜）／ 25,080円（税込）		
カタログ価格	22,800円（税抜）／25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/18 00:49現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-SPHMW5
型式	単一指向性ダイナミックマイク	アンテナ形式	内蔵アンテナ
送信周波数	806.125MHz～809.750MHz	発振方式	水晶制御PLLシンセサイザー
電波形式	F3E	トーン信号	35kHz
空中線電力	10mW	送信周波数安定度	20ppm以下
不要輻射	2.5μW以下	基準周波数偏移	±30kHz
最大周波数偏移	±35kHz	電源電圧（別売）	DC3V（単3形乾電池×2）
電池寿命	約6.5時間（アルカリ電池使用時）	感度	-76±3dB
インピーダンス	220Ω	外形寸法	口径直径36mm×H240mm
重量	約190g	チャンネル周波数（CH/周波数）	0/806.125MHz 1/806.375MHz 2/807.125MHz 3/807.75MHz 4/809MHz 5/809.5MHz 6/806.25MHz 7/806.5MHz 8/807MHz 9/807.875MHz 10/808.5MHz

			11/808.875MHz 12/806.625MHz 13/806.875MHz 14/807.375MHz 15/808.25MHz 16/808.625MHz 17/809.25MHz 18/806.75MHz 19/807.5MHz 20/808MHz 21/809.125MHz 22/809.375MHz 23/809.75MHz 24/807.625MHz 25/808.125MHz 26/808.375MHz 27/808.75MHz 28/809.625MHz 29/807.25MHz
対応製品	EA763CJ-17		

特定小電力無線局ラジオマイク（800MHz帯）規格に適合したワイヤレスマイクです。

B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。

充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー（EA763CJ-17）背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。
※エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電できません。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.