品番：EA763FB-100A

品名：AC100V/80W ﾏｼﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ用ﾐｽﾄｻｰｷｭﾚｰﾀｰ

販売価格	50,000円（税抜）／ 55,000円（税込）		
カタログ価格	50,000円（税抜）／55,000円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/07/11 01:53現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		

仕様

型番	MGW-02	羽根径	約90mm(1枚)
適応床面積	150畳まで	消費電力(50/60Hz)	80W/85W
タンク容量	2.5L	連続ミスト吐出時間	17時間
サイズ	395(W)×240(D)×795(H)mm	重量	5.5kg
調整風量数	4パターン（自然風・弱・中・強）	材質	ABS樹脂
電源	AC100V	周波数	50/60Hz
ミスト噴出量	140ml/h	回転数	強(50Hz/60Hz):1190/1240回/分 中:714回/分 弱:357回/分
マジックガード（安定型次亜塩素酸ナトリウム）(別売/EA922DA-5)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.