品番：EA764AB-153A

品名：2.5m クリップ付PCマイク

販売価格	2,200円（税抜）／ 2,420円（税込）		
カタログ価格	2,200円（税抜）／2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：3　（2025/05/14 10:21現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1910ページ		

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MC24N
接続方式	ステレオミニプラグ	対応OS	Windows　11・10・8.1・8・7・Vista・XP
サイズ	23（W）×20（D）×47（H）mm	重量	38g（アタッチメント含む）
インピーダンス	1.5kΩ	ケーブル長	2.5m
プラグ形状	3.5mmステレオミニプラグ ※3極仕様です。4極仕様には対応しません。	指向性	無（全）指向性
形式	コンデンサータイプ	形状	ピン
周波数特性	40～16000Hz	入力感度	−40dB±3dB（0dB=1V/Pa、1kHz） −60dB±3dB（0dB=1V/ubar、1kHz）
動作電圧	3V	対応機種	マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン ※Apple Macシリーズには対応しません。

			※4極仕様（マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの）のパソコンやタブレットには対応しません。
SkypeやWindows　Liveメッセンジャーなどに対応しています。			
クリップ付きでピンマイクとして使えます。			
ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属（背面両面テープ付き）です。			
2.5mのロングケーブルでパソコンから離れて使えます。			
幅広く音を拾える無（全）指向性でWEB会議などに最適です。			
アタッチメント付			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.