品番：EA764AB-167

品名：84x120x330mm/1.6m USBｽﾀﾝﾄﾞﾏｲｸ(ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ)

販売価格	5,900円（税抜）／ 6,490円（税込）		
カタログ価格	5,900円（税抜）／6,490円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/08/07 07:25現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1911ページ		

口元での正確な音声入力ができるロングアームタイプのUSBマイク。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MM-MCUSB25N
接続方式	USB　Type-A	形式	コンデンサータイプ
指向性	単一指向性	周波数特性	60～15000Hz
インピーダンス	2.2kΩ	入力感度	−44dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)、 −64dB±3dB(0dB=1V/ubar,1kHz)
マイク・ミュート機能	○（本体）	ケーブル長	1.6m
マイク・ミュート機能	○（本体）	ケーブル長	約1.6m
コネクタ形状	USB Aコネクタ オス（USB2.0/1.1両対応）	形状	スタンド
セット内容	マイク本体、取扱説明書、保証書	製品サイズ	84(W)×120(D)×330(H)mm
重量	162g（ケーブル含む）	対応OS	Windows 11・10・8. 1・8・7・Vista・XP macOS（Ventura）13、macOS

			(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.3～10.11、Chrome OS
対応機種	Windows搭載（DOS/V）パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン ※標準でUSBポート（Aコネクタ）を持つ機種		

周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクを採用しています。
口元に近づけて正確なマイク入力ができるロングアームです。
マイク入力を一時停止できるミュートボタン付きです。
電源ON/OFFスイッチ付きで使う度に抜き差しする必要がありません。
滑り止め＋おもり入りスタンドでしっかり自立します。
ZoomやSkypeなどに対応しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.