品番：EA764AD-53

品名：[10ﾎﾟｰﾄ] USB2.0ﾊﾌﾞ(ﾀﾌﾞﾚｯﾄ充電用/ﾌﾞﾗｯｸ)

販売価格	69,000円（税抜）／ 75,900円（税込）		
カタログ価格	69,000円（税抜）／75,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/09/07 16:12現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1928ページ		

iPadやタブレットなどの機器を最大10台同時に充電・同期できるUSB2.0 10ポートハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-2HCS10
サイズ(W×D×H)mm	268×102×40	重量(g)	1010
電源	セルフパワー	供給電流	各ポート最大2.4A※パソコン接続時は最大1.5A
ポート数	10ポート	コネクタ	USB　Aコネクタ　メス×10（ダウンストリーム）USB　Bコネクタ　メス×1（アップストリーム）USB　Aコネクタ　メス×1（カスケード）
インターフェース規格	USB仕様　Ver.2.0準拠（USB　Ver.1.1上位互換）	通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP（SP1以降） macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.4～10.11 Chrome OS		
iPadやタブレットを最大10台同時に同期・充電できます。			
背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大3台接続可能です（最大30台の機器を接続可能です。USB-2HCS20と併用して3台接続することはできません）			
エコモードスイッチを押せば未使用時、充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。			

ACアダプタは外れにくいスクリューロック式です。
付属のL型プレートとネジでキャビネットやラックに取り付けることができます。
USB2.0のハイスピードに対応した10ポートUSBハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。 ※USB2.0の「HI-SPEED」（480Mbps）、USB1.1の高速（12Mbps）、低速（1.5Mbps）モードに対応します。
1ポート当たり最大2.4Aの出力が可能です。※接続機器の種類、接続環境によっては2.4A出力できない場合があります。※パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。
USB充電規格BC1.2に対応しています。
Type-Cポート搭載パソコンとも接続できるType-C接続ケーブル付きです。 ＜iPad・iPhone・iPod touchについて＞※iPad・iPhone・iPod touchは複数のデバイスと同時に同期（通信）ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTunes」が必要です。・Macの場合は「iTunes」または「AppleConfigurator」が必要です。 ＜Android・Windowsタブレットスマートフォンについて＞※Android・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。 ＜ご購入前にご確認ください＞※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。 ※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード（転送速度480Mbps）では動作しません。 ※USBポートとiPad・タブレットを接続するケーブルは付属していません。純正ケーブルまたは適切なケーブルをご使用ください。※同期と充電を同時に行うことができます。※同期・充電モード時にはエコモードは使用できません。※Type-Cポートしか持たないパソコンと接続する場合は、別途Type-Cケーブルが必要です。対応ケーブルは下記製品ラインナップをご覧ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.