品番：EA764AD-62

品名：[2ﾎﾟｰﾄ+LAN+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)

販売価格	8,900円（税抜）／ 9,790円（税込）		
カタログ価格	8,900円（税抜）／9,790円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/10 04:34現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		

Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH20BK
サイズ(W×D×H)mm	80×40×14.5	重量(g)	40
ケーブル長	約15cm	電源	セルフパワー/バスパワー※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。
カラー	ブラック＜USBハブ＞	インターフェース	USB仕様　Ver.3.2　Gen1（USB3.1　Gen1/USB3.0）準拠（USB　Ver.2.0/1.1上位互換）※USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）はUSB-IF(USB Implementers　Forum　)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
コネクタ	USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）　Aコネクタ　メス×2（ダウンストリーム）USB　Type-Cコネクタ　メス×1（ダウンストリーム/PD　100W対応）USB　Type-Cコネクタ　オス×1（アップストリーム）	通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）
ポート数	2ポート	対応OS	Windows 11･10･8.1･8･7 macOS 12･11、macOS 10.12～10.

			15、Mac OS X 10.11 iPadOS 13～15 Chrome OS

Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USBをLANポートに変換できるので、有線でLANを接続したいときに最適です。
ギガビットのLANに対応しています。
USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）ハブ2ポート付です。
USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って充電することができます。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）のスーパースピードモード（5Gbps）[規格値]に対応しています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.