品番：EA764AD-65

品名：[3ﾎﾟｰﾄ+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)

販売価格	6,070円（税抜）／ 6,677円（税込）		
カタログ価格	6,070円（税抜）／6,677円(税込)		
在庫数	最新在庫：2　（2025/08/12 22:43現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1935ページ		

USB Type CコネクタUSB3.0機器を接続するUSBハブ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-3TCH8BK
サイズ(W×D×H)mm	110×33×10.5	重量(g)	42
電源	バスパワー/セルフパワー	供給電流	最大850mA（全4ポート合計）※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
コネクタ	USB3.2　Gen1（USB3.1/USB3.0）Aコネクタ　メス×3（ダウンストリーム）	インターフェース規格	USB仕様　Ver.3.2　Gen1（USB3.1　Gen1/USB3.0）準拠（USB　Ver.2.0/1.1上位互換）
通信速度	5Gbps（USB3.1　Gen1）/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps（理論値）	ポート数	3ポート
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12～10.15、Mac OS X 10.10～10.11 iPadOS 13～15 Chrome OS		

Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。

USB A×3ポートとType-Cポート付きでUSB Type-C両方の機器が接続できます。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。

USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）（5Gbps）[理論値]の転送速度に対応しています。			
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。			
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。			
USB PD（60W）に対応しており、USB Type-Cポートを使って接続したパソコンを充電することができます。※PD対応パソコンである必要があります。 ＜ご購入前にご確認ください＞※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）（5Gbps）[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）に対応しておりますがUSB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）の理論値（5Gbps）の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1（USB3.1/USB3.0）はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.1 Gen2には対応していません。			
ケーブル長	15cm	コネクタ形状	Type-C

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.